



FL221B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 650mm l 500mm p 250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	250 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	4

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------