



FL301B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 850x600x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 23

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 850 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 23

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Équipement

Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-