



FL302B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1150mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 161

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 1150 mm

Largeur produit installé 600 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à barillet

Cadenassable Oui

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Equipement

Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-