



FL322B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 1200x600x300mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Fixation au sol

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 161

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 1200 mm

Largeur produit installé 600 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Équipement

Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Préservation de la fonction	-