



FL327B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1200mm l 850mm p 300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|  |         |
|--|---------|
| Hauteur                                    | 1200 mm |
| Largeur                                    | 850 mm  |
| Profondeur                                 | 300 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm    |

**Sécurité**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                        |
| Classe de protection    | Classe II                   |
| Type de verrouillage    | Serrure à barillet, Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK08                        |

**Équipement**

|  |   |
|--|---|
| Nombre de travée de large                | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
| Nombre rangées                           | 7 |

**Installation, montage**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Oui           |

**Matière**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Couleur               | Gris clair                            |
| Code RAL              | 7035                                  |
| Traitement de surface | Non traité                            |
| Matière               | Polyester renforcé de fibres de verre |

**Cache, porte**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 0   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|