



FL352B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1450mm l 850mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	111
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	1450 mm
Largeur produit installé	850 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à barillet
Cadenassable	Oui
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1

Nombre de clés	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Préservation de la fonction	-