



FL368B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h2050mm l1100mm p300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2050 mm
Largeur	1100 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à barillet, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

**Équipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	12

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Cache, porte**

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------