



FL545A

**Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 400x300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	350 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm