



FL546A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 400x400mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm