



FL547A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 500x300mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Fixation par vis

Dimensions

Profondeur produit installé 20 mm

Hauteur produit installé 450 mm

Largeur produit installé 250 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure double barre 3mm

Type de portes pour les armoires électriques porte intérieure

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur aspect zingué

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface non traitée

Équipement

Nombre de clés 2

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Classe de protection classe I