



FL557A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 950x800mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	900 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm