



FL559A

**Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 1250x800mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	1200 mm
Largeur produit installé	750 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matières**

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier

**Équipement**

Nombre de clés	2
----------------	---

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------