



FL645A

**Porte, orion plus, interieur, polyester 500x400mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation Fixation par vis

**Dimensions**

Profondeur produit installé 20 mm

Hauteur produit installé 450 mm

Largeur produit installé 350 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure double barre 3mm

Type de portes pour les armoires électriques porte intérieure

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

**Équipement**

Nombre de clés 2

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Indice de protection IP IP30

Classe de protection classe II