



FL647A

Porte, orion plus, interieur, polyester 650x500mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Fixation par vis

Dimensions

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	600 mm
Largeur produit installé	450 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure double barre 3mm

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

Equipement

Nombre de clés 2

Standards

Homologations	CE
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui