



FL649A

Porte, orion plus, interieur, polyester 800x600mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Fixation par vis

Dimensions

Profondeur produit installé 20 mm

Hauteur produit installé 750 mm

Largeur produit installé 550 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure double barre 3mm

Type de portes pour les armoires électriques porte intérieure

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

Équipement

Nombre de clés 2

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Classe de protection classe II