

400 A



Armoire, univers, IP44, classe de protéction I,1950x1050x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	1950 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09
Equipement	
Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre rangées	12
Installation, montage	
Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non
Matière	
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Cache, porte	
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Courant électrique	

Courant assigné nominal