



FWB34S

Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 16

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Équipement

Nombre de rails 12

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 4

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Oui

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 144

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 500 mm

Largeur 1050 mm

Profondeur 165 mm

Nombre d'unités de largeur 48

Cache, porte

Nombre de portes 2

Nombre de serrure de la porte 1

Type de poignée Loquet rabattable

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage En saillie

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matière | Acier |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Sécurité

| | |
|-------------------------|---|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK09 |
| Indice de protection IP | IP44 |
| Type de verrouillage | Loquet rabattable et avec crémone, Sans serrure |