



FWB34S

**Coffret FWB,univers, saillie, classé II, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm,QC**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	16
---------------------------	----

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	12
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	144
-------------------	-----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Nombre d'unités de largeur	48

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone, Sans serrure