



Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 16

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Équipement

Nombre de rails 12

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 4

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Oui

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 144

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 500 mm

Largeur 1050 mm

Profondeur 165 mm

Nombre d'unités de largeur 48

Cache, porte

Nombre de portes 2

Nombre de serrure de la porte 1

Type de poignée Loquet rabattable

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage En saillie

Matière

FWB34S

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone, Sans serrure