



FWB43S

Coffret FWB,univers, saillie, classé II, IP44, porte pleine, 650x800x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Interrupteur principal de protection Non

Modèle

Nombre de modules 144

Compatibilité

Compatible avec Multimedia Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 650 mm

Hauteur de montage 650 mm

Largeur produit installé 800 mm

Largeur dans les unités de division 36

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.123 kg

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

Equipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre de rails	12
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
