



FWB53N3

Coffret FWB, univers IP44, classell, 108 mod, entraxe 150 mm, 800 x 800 x 161 mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Montage	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	125 A
Equipement	
Nombre de rails	11
Nombre rangées	11
Nombre de travée de large	3
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non
Capacité	
Nombre de modules	108
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	800 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm
Nombre d'unités de largeur	36
Cache, porte	
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Connectivité	
Type de montage	En saillie
Matière	
Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II Indice de protection IP IP44 Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone