



FWB63N3

**Coffret FWB, univers IP44, classell, 144 mod, entraxe 150mm, 950x800x161mm**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

**Equipement**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 14  |
| Nombre rangées            | 14  |
| Nombre de travée de large | 3   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre  | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

**Capacité**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 144 |
|-------------------|-----|

**Fonctions**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

**Dimensions**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Hauteur                    | 950 mm |
| Largeur                    | 800 mm |
| Profondeur                 | 165 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 36     |

**Cache, porte**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de portes               | 2                 |
| Nombre de serrure de la porte  | 1                 |
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |

**Connectivité**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type de montage | En saillie |
|-----------------|------------|

**Matière**

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

**Sécurité**

---

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Classe de protection    | Classe II                         |
| Indice de protection IP | IP44                              |
| Type de verrouillage    | Loquet rabattable et avec crémone |

---