



FWK3E5006009016



## Goulotte anti-feu E30 50x60mm L=1,5m blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur intérieure	50 mm
Hauteur de goulotte	88 mm
Longueur	1500 mm
Largeur intérieur	59 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 11

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Groupe de matériau acier, gypse  
Type de traitement de surface laqué

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 2950 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0

#### Standards

Organisme de contrôle Dortmund

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30