



FWK3E5021009016



Goulotte anti-feu E30 50x210mm L=1,5m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur intérieure	50 mm
Hauteur de goulotte	88 mm
Longueur	1500 mm
Largeur intérieur	209 mm
Largeur de goulotte	250 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 43

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Groupe de matériau acier, gypse
Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 10450 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Organisme de contrôle Dortmund

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30