



FWK3E991600VERZ



## Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 100x160mm zingués

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur intérieure	102 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	1000 mm
Largeur intérieur	159 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	100 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 65

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur	zingué
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 16218 mm<sup>2</sup>

#### Equipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0

#### Standards

Organisme de contrôle Dortmund

#### Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

