



FWK3E9926009016



Goulotte anti-feu E30 100x260mm L=1m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur intérieure	102 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	1000 mm
Largeur intérieur	259 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	200 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 107

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Type de traitement de surface	laqué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 26418 mm²

Equipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Organisme de contrôle Dortmund

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

