



FWK9500600VERZ



Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur intérieure	49 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	750 mm
Largeur intérieur	54 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 11

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur zingué
 Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 2646 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0
 Nombre de cloisons clipsables 0
 Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Organisme de contrôle Dortmund - Stuttgart

Sécurité

Conformité REACH Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui
 certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12
 classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

