



FWK9502100VERZ



## Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur intérieure	49 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	750 mm
Largeur intérieur	204 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 43

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Groupe de matériau acier, gypse  
 Type de traitement de surface zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 9996 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0  
 Nombre de cloisons clipsables 0  
 Nombre d'agrafes par mètre 0

#### Standards

Organisme de contrôle Dortmund - Stuttgart

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12  
 classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12  
 Classe de résistance au feu E 30 - E 60