



FWU42K

Coffret FW encastré 48 modules+multimédia, IP30, classell, niche 657x565x115mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré, Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	8
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Oui

Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
--------------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	703 mm
Largeur	603 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	652 mm
Largeur de montage	560 mm
Profondeur de montage	112 mm
Nombre d'unités de largeur	24

Cache, porte

Nombre de portes	1
Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Acier
---------	-------

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau de la plaque de montage	Plastique

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure