



FWU42K

**Coffret FW encastré 48 modules+multimédia, IP30, classell, niche 657x565x115mm**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré, Cloison creuse

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	8
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	96
-------------------	----

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection	Non
--------------------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	703 mm
Largeur	603 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	652 mm
Largeur de montage	560 mm
Profondeur de montage	112 mm
Nombre d'unités de largeur	24

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matière	Acier
---------	-------

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau de la plaque de montage	Plastique

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure