



FZ034R

Porte, univers, pour FR34* armoires, IP55, 500x1050 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 450 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 25 mm |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes | 2 |
| Type de porte | Butée de porte |
| Type de poignée | Poignée escamotable |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris clair |
| Matière | Acier |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

Architecture

Position de la porte Gauche, Droite

Équipement

Nombre de travée de large 4

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |

Connectivité

Type de montage Avec charnières

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non