



FZ094R

**Porte, univers, pour FR94\* armoires, IP55, 1400x1050 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Adapté au type de coffret En saillie

**Dimensions**

Hauteur 1350 mm

Largeur 1000 mm

Profondeur 25 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e) Non

Nombre de portes 2

Type de porte Butée de porte

Type de poignée Poignée escamotable

Nombre de serrure de la porte 1

**Matière**

Code RAL 7035

Couleur Gris clair

Matière Acier

Traitement de surface Thermolaquage

**Architecture**

Position de la porte Gauche, Droite

**Équipement**

Nombre de travée de large 4

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Type de verrouillage Sans serrure

**Connectivité**

Type de montage Avec charnières

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non