



Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	70 mm
Longueur	2000 mm

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Produit compatible avec

BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210,
BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS
100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS
100x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200

G1612