



G3561LAN



## Plastron modulaire intermédiaire

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Type appareillage (plastron) sonstige

#### Dimensions

Longueur 10 mm

Largeur de l'ouverture 0 mm

Hauteur de l'ouverture 0 mm

Diamètre de l'ouverture 0 mm

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation Lisse

#### Matières

Couleur aluminium

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface laqué

#### Équipement

Nombre de connecteur (plastron prédécoupé) 0

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Température

Température ambiante -30...90 °C