



G4733

Cable d'alimentation, 3 poles, 300 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion	Wago Winsta
----------------------	-------------

Connectivité

Nombre de fils	3
----------------	---

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Longueur	300 mm
----------	--------

Longueur

Longuer totale	0.3 m
----------------	-------

Puissance

Charge d'incendie	1345 kJ
-------------------	---------

Résistance

Résistance de contact	1000 $\mu\Omega$
-----------------------	------------------

Matières

Couleur	noir
Couleur de codage / insert de contact	noir
Couleur de boîtier	noir
Couleur de la gaine	noir
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger

Connexion

Section du câble de raccordement	2.5 mm ²
----------------------------------	---------------------

Câble

Section du fil	2.5 mm ²
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à	70 °C
Diamètre du câble	13 mm

Équipement

Finition côté 1	jack
Codage mécanique	Oui

Standards

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Température

Pièce isolante résistant à une température
continue jusqu'à

105 °C