



G4798

Cable d'alimentation, 3 poles,4500mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion Wago Winsta

Connectivité

Nombre de fils 3

Intensité du courant

Courant assigné nominal 20 A

Dimensions

Longueur 4500 mm

Longueur

Longuer totale 4.5 m

Puissance

Charge d'incendie 12462 kJ

Résistance

Résistance de contact 1330 $\mu\Omega$

Matières

Couleur noir

Couleur de codage / insert de contact noir

Couleur de boîtier noir

Couleur de la gaine noir

Matière mélange de matériaux

Groupe de matériau matériel mélanger

Connexion

Section du câble de raccordement 2.5 mm²

Câble

Section du fil 2.5 mm²

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

Diamètre du câble 13 mm

Équipement

Finition côté 1 jack

Codage mécanique Oui

Standards

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Température

Pièce isolante résistant à une température
continue jusqu'à

105 °C