



GD104N

Coffret cache-borne, IP30, 4 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 40 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Oui

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 4

Fonctions

Interrupteur principal de protection Non

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 180 mm

Largeur 110 mm

Profondeur 82 mm

Nombre d'unités de largeur 4

Cache, porte

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Matière

Matière Plastique

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C