



HA357

Interrupteur à coupure apparente 3P 400A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	9 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Montage fixe
Type de pôles	3P

Dimensions

Hauteur	235 mm
Largeur	230 mm
Profondeur	165 mm

Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	240 mm ²
Section de raccordement en câble souple	240 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I _n	14,40 W
Puissance dissipée totale sous I _N	43,20 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	263000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------