



HA454

Interrupteur à coupure apparente 4P 250A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 250 A

Courant assigné admissible courte durée
Icw IEC60947 9 kA

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Montage fixe

Cache, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 150 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I_n 5,80 W

Puissance dissipée totale sous I_N 17,40 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 164000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C