



HA454

## Interrupteur à coupure apparente 4P 250A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 250 A

Courant assigné admissible courte durée  
Icw IEC60947 9 kA

#### Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Montage fixe

Type de pôles 4P

#### Dimensions

Hauteur 160 mm

Largeur 125 mm

Profondeur 230 mm

#### Cache, porte

Cadenassable Oui

#### Sécurité

Indice de protection IP IP00

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 150 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 150 mm<sup>2</sup>

#### Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8000 V

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à I<sub>n</sub> 5,80 W

Puissance dissipée totale sous I<sub>N</sub> 17,40 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 164000 W

#### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C