



HA725040

**Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x40mm gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Flexible Non

**Modèle**

Configuration des parois du profilé Estampé

**Intensité du courant**

Résistant au cheminement Oui

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 25 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle en vrac

**Matières**

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 18

Section intérieure / utile 463 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 13

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 24

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

**Sécurité**

---

Classement en réaction au feu

M1

**Température**

---

Température ambiante

-25...90 °C