



HA740100

Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x100mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
(taux de remplissage 40%) 91

Section intérieure / utile 2668 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
(taux de remplissage 40%) 65

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
de remplissage 40%) 127

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

Sécurité

Classement en réaction au feu

M1

Température

Température ambiante

-25...90 °C