



HCS126AC

## Interrupteur Sectionneur h3+ P160 4P 125A CTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	2 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	6 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------