



HCS160AC

Interrupteur Sectionneur h3+ P160 3P 160A CTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	2 kA
---	------

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6 - 95 mm ²
---	------------------------

Section de raccordement en câble souple	6 - 70 mm ²
---	------------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
-------------------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------