



HCT200AR

Interrupteur Sectionneur h3+ P250 3P 200A FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	200 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	3,60 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm ²
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------