



## Interrupteur Sectionneur h3+ P250 4P 200A FTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	200 A
-------------------------	-------

Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	3,60 kA
---	---------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
-------------------------------------	--------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

HCT201AR