



HFD416

Interrupteur combiné fusible 4P - 160 A - T00

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Commande déportée sur porte

Tension

Tension assignée d'isolement 750 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous I_n 86,40 W

Puissance dissipée par pôle à I_n 21,60 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 105000 W

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Fusible

Taille de l'élément fusible NH00

Dimensions

Hauteur 162 mm

Largeur 184 mm

Cache, porte

Cadenassable Oui