



HTC320H

Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Modèle

Nombre de modules 2

Tension

Tension d'entrée 24 V DC

Tension de service 24 V DC

Tension de sortie 24...48 V DC

Intensité du courant

Courant d'entrée max. 15 mA

Courant de sortie max. 50 mA

Équipement

Nombre d'entrées digitales 2

Standards

Directive européenne RoHS conforme

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25...70 °C

Température de stockage/transport -35...70 °C