



HTG411H

Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Modèle

Nombre de modules 6

Commandes & indicateurs

Avec affichage LED Oui

Connectivité

Protocole TCP/IP

Autres systèmes de bus autre

Exécution interface de système/média-gateway de système bus interface Ethernet

Tension

Tension de service 24 V

Équipement

Nombre d'entrées digitales 2

Nombre d'interfaces USB 2

protection de démontage Non

Radio bidirectionnelle Non

Interface radio Non

Interface IR Non

Apte à la mise à jour Oui

Visualisation Non

Serveur web Oui

Nombre d'entrées analogiques 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25...70 °C

Température de stockage/transport -55...85 °C