



HW1M310FB

## Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1000A 3P Fixe pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	1000 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	8000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	30000

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Valeur de résistance

Résistance interne	25 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Montage fixe

#### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	45 ms
---------------------------------	-------